



Erikoisvetopultti, reiällä, Sopii ISO-varteen: 50



Tilaustiedot

Tilausnumero	308740 50
GTIN	4045197151070
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

Kartioartisille työkaluille **DIN 69871 ja ISO 7388-1 (MAS-BT)**., **paitsi koko 30.**

Huomautus:

Tiivistetty O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Tekninen kuvaus

Laipan Ø D	39,3 mm
L ₁	25,1 mm
Sisäkierre	M24
kierre M	M24
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 50
Sopii ISO-varteen	50
Kokonaispituus L	65 mm

Pään Ø D ₁	32 mm
Suurin kiristysmomentti	150 Nm
sisäkierteen syvyys	17,5 mm
Avainkoko	30 mm
Porausominaisuus	reiällä
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308825 50