

Garant**Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B, ilman reikää, Sopii ISO-varteen: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308615 40
GTIN	4045197554543
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

- Kartioartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT), paitsi koko 30.
- Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
- NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

Huomautus:

Tiivistetty O-renkaalla.

ISO 7388-3 vastaa vanhaa DIN 69872 -standardia.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Tekninen kuvaus

Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 40
Pään Ø D ₁	19 mm
Kulma A	15 astetta
Kokonaispituus L	54 mm
L ₁	26 mm
kierre M	M16

Suurin kiristysmomentti	50 Nm
Laipan Ø D	23 mm
Sopii ISO-varteen	40
Avainkoko	19 mm
Porausominaisuus	ilman reikää
Kiristyspulttinormi	ISO 7388-3
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308825 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40