

HOLEX**Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B, reiällä, Sopii ISO-varteen: 50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308650 50
GTIN	4045197150998
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

- Kartioartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT), paitsi koko 30.
- Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
- NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

Huomautus:

Tiivistetty O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Tekninen kuvaus

Pään Ø D ₁	29,1 mm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 50
Kokonaispituus L	65,5 mm
Suurin kiristysmomentti	150 Nm
L ₁	25,55 mm
kierre M	M24

Laipan Ø D	36 mm
Sopii ISO-varteen	50
Avainkoko	30 mm
Porausominaisuus	reiällä
Kiristyspulttinormi	ISO 7388
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308825 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50