



## Kiinnityspultti 45° tiivistetty, ilman reikää, Sopii ISO-varteen: 30



### Tilaustiedot

Tilausnumero	308760 30
GTIN	4045197648013
Tuoteluokka	32Z

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

#### Käyttö:

Kartioartisille työkaluille **DIN 69871 ja ISO 7388-2 (MAS-BT)**., paitsi koko 30.

#### Huomautus:

**Tiivistetty** O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

### Tekninen kuvaus

L <sub>1</sub>	23 mm
Sopii ISO-varteen	30
Suurin kiristysmomentti	20 Nm
kierre M	M12
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 30
Kokonaispituus L	43 mm
Pään Ø D <sub>1</sub>	11 mm
Laipan Ø D	16,5 mm

Avainkoko	13 mm
Porausominaisuus	ilman reikää
Kiristyspulttinormi	MAS 403
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

---

## Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 30	308835 30
--	-----------