

Garant**Kiinnityspultit tiivistetty, ilman reikää, Sopii ISO-varteen: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308660 40
GTIN	4045197151001
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

- **Kartioartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT), paitsi koko 30.**
- **Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).**
- **NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).**

Huomautus:

Tiivistetty O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	50 Nm
Pään Ø D ₁	18,95 mm
Sopii ISO-varteen	40
kierre M	M16
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 40
Laipan Ø D	22,5 mm

Kokonaispituus L	44,5 mm
L ₁	16,25 mm
Avainkoko	18 mm
Porausominaisuus	ilman reikää
Kiristyspulttinormi	ISO 7388
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
--	-----------