

**HOLEX****Kiinnityspultti 45° tiivistetty, ilman reikää, Sopii ISO-varteen: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308760 40
GTIN	4045197151087
Tuoteluokka	32Z

**Kuvaus****Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

**Käyttö:**

Kartioartisille työkaluille **DIN 69871 ja ISO 7388-2 (MAS-BT)**., paitsi koko 30.

**Huomautus:**

**Tiivistetty** O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

**Tekninen kuvaus**

kierre M	M16
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 40
L <sub>1</sub>	35 mm
Kokonaispituus L	60 mm
Sopii ISO-varteen	40
Suurin kiristysmomentti	50 Nm
Pään Ø D <sub>1</sub>	15 mm
Laipan Ø D	23 mm

Avainkoko	19 mm
Porausominaisuus	ilman reikää
Kiristyspulttinormi	MAS 403
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

## Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308835 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308825 40