



Kierretapin jatkokappale, Tyyppi: 13



Tilaustiedot

Tilausnumero	338400 13
GTIN	4045197422996
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkeisiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	26 mm
Jatkokappale L_2	100 mm
Jatkokappale K_2	14,5 mm
nelikulmalle K_1	14,5 mm
kiinnityspituudelle l_1	43 mm
kierrevarren \varnothing :lle d_2	18 mm
Jatkokappale L_3	200 mm
kierteen nimellis- \varnothing :lle d_1 , DIN 374/376	M22 – M24
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	18 mm

Tuotetyyppi

Jatkokappale