



## Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 6L



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338450 6L
GTIN	4045197603562
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	13 mm
kierteen nimellis- $\varnothing$ :lle $d_1$ DIN 374/376	M11
kierrevarren $\varnothing$ :lle $d_2$	8 mm
Jatkokappale $K_2$	6,2 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	8 mm
Jatkokappale $L_3$	230 mm
nelikulmalle $K_1$	6,2 mm
kiinnityspituudelle $l_1$	30 mm

Jatkokappale L <sub>2</sub>	80 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d <sub>1</sub> DIN 371	M8
Tuotetyyppi	Jatkokappale