

SWISS TOOLS

SisäSORVAUSPIDIN VASEN, PSC, VARREN Ø / TERÄNKOKO: 50/11-90MM**TilauSTIEDOT**

Tilausnumero	320396 50/11-90
GTIN	2050001715746
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Akselin kärkietäisyys f	17 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm
Terän koko	11
Varaosa	S05
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Alkureiän vähimmäis-Ø D ₁ min	32 mm
Varren Ø	50 mm
Hyötypituus L _N	70 mm
Sovitin	PSC
Käyttötapa	vasen
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjäähdytys	kyllä

Asetuskulma κ	107,5 astetta
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN