


SWISS TOOLS

Sisäsorvauspidin Vasen, PSC, Varren Ø / terän koko: 40/15-110mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	320406 40/15-110
GTIN	2050001715159
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Varaosa	P05
Terän koko	15
Akselin kärkietäisyys f	22 mm
Ulkonema A-mitta	110 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D ₁ min	40 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Varren Ø	40 mm
Hyötypituus L _N	90 mm
Sovitin	PSC
Käyttötapa	Vasen
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	107,5 astetta

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN