



Aloitussarja vakio, Kierrekoolle M: M4



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 082710 M4 |
| GTIN | 2050001739902 |
| Tuoteluokka | 04D |

Kuvaus

Kuvaus:

Kitkapora synnyttää KM-monikulmamuodon avulla hankauslämpöä, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

Etu:

- **Suuri kustannusten ja ajan säästö verrattuna tavanomaisiin työtapoihin (esim. kiristysmutterit).**
- **Ei lastuja eikä roskaa, korvaa niitti-, hitsaus- ja itsevarmistavat mutterit.**
- **Vankka pohja kierteille, joihin kohdistuu suuria vetovoimia.**
- **Kaikille käytössä oleville materiaalin lujuuksille ja kierremitoille (kierre DIN 13).**

Toimituksen sisältö:

- **1 erikoiskiinnitysistukka MK2, jäähdytysrengas.**
- **1 haka- ja kiintoavain.**
- **4 kiristysholkkia ER25 vastaavina kokoina M4 – M12 varten.**
- **1 Flowdrill-kitkapora valitun kierrekoon mukaan.**
- **1 Flowtap-kierretappi valitun kierrekoon mukaan.**
- **1 erikoiskatkaisuaine kitkaporaukseen, mukaan lukien messinkiharja (FDKS100; 100 g).**
- **1 erikoiskierteitysöljy ja harjasivellin (FTMZ100; 100 ml).**
- **1 järjestelmälaukku ja lyhytopas (yksityiskohtainen opas ladattavissa PDF-muodossa).**

Huomautus:

Muita malleja ja valikoimia erikoistarkoituksiin (esim. ohutlevyille) voidaan toimittaa pyynnöstä.

Sopivat kierretapit alkaen nrosta 139115.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|------------|
| Kierrekoolle M | M4 |
| Tuotetyyppi | Kitkaporat |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uriaHSSE-PM 6HX M M4 | 139115 M4 |
|---|-----------|