



## Kierretapin jatkokappale, Tyyppi: 4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338400 4
GTIN	4045197336651
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkeisiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Jatkokappale $L_3$	130 mm
kiinnityspituudelle $l_1$	26 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	12,1 mm
Jatkokappale $K_2$	5,5 mm
nelikulmalle $K_1$	4,9 mm
kierteen nimellis- $\varnothing$ :lle $d_1$ DIN 374/376	M8
kierteen nimellis- $\varnothing$ :lle $d_1$ DIN 371	M4,5 – M6
kierrevarren $\varnothing$ :lle $d_2$	6 mm
Jatkokappale $L_2$	60 mm

Jatkokappaleen Ø D <sub>3</sub>	7 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale