



## Itsekiristävä teho-poraistukka Spiro, Tyyppi: 160/16



### Tilaustiedot

Tilausnumero	341010 160/16
GTIN	4019208009438
Tuoteluokka	39R

### Kuvaus

**Malli:**

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristävä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

**Käyttö:**

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

**Standardi:**

**DIN 238**

### Tekninen kuvaus

tyyppi	160/16
Pituus suljettu	109 mm
Poraistukkakartio	B 16
Kiinnitysalue	3 - 16 mm
suurin poraistukkakartion Ø	15,733 mm
Poranpään pituus avattu	95,5 mm
Ulko-Ø	56 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

