

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Itsekiristytävä teho-poraistukka, Tyyppi: 100/16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	341000 100/16
GTIN	4045197308337
Tuoteluokka	33A

Kuvaus**Malli:**

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristytävä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

Käyttö:

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

Standardi:**DIN 238****Tekninen kuvaus**

Poranpään pituus avattu	80 mm
Poraistukkakartio	B 16
suurin poraistukkakartion Ø	15,733 mm
tyyppi	100/16
Kiinnitysalue	0,5 - 10 mm
Pituus suljettu	91,5 mm
Ulko-Ø	43 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

