



## Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 11L



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 338450 11L    |
| GTIN         | 4045197603678 |
| Tuoteluokka  | 32H           |

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| kierrevarren Ø:lle $d_2$  | 14 mm  |
| Jatkokappale $L_3$        | 330 mm |
| Jatkokappaleen Ø $D_3$    | 14 mm  |
| Jatkokappaleen Ø $D_4$    | 22 mm  |
| Jatkokappale $K_2$        | 11 mm  |
| Jatkokappale $L_2$        | 90 mm  |
| kiinnityspituudelle $I_1$ | 40 mm  |
| nelikulmalle $K_1$        | 11 mm  |

kierteen nimellis-Ø:lle  $d_1$  DIN 374/376

M18

Tuotetyyppi

Jatkokappale