



## Itsekiristävä teho-poraistukka Spiro, Tyyppi: 160/18



### Tilaustiedot

Tilausnumero	341010 160/18
GTIN	4019208009445
Tuoteluokka	39R

### Kuvaus

#### Malli:

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristävä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

#### Käyttö:

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

#### Standardi:

**DIN 238**

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	3 - 16 mm
Poraistukkakartio	B 18 lyhennetty
suurin poraistukkakartion Ø	17,431 mm
Poranpään pituus avattu	95,5 mm
Pituus suljettu	109 mm
tyyppi	160/18
Ulko-Ø	56 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

