



## Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 7L



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338450 7L
GTIN	4045197603593
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

- **Pitkä tai erikoispitkä versio.**
- **Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.**
- **Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.**
- **Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.**

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	9 mm
Jatkokappale $L_2$	80 mm
Jatkokappale $K_2$	7 mm
Jatkokappale $L_3$	230 mm
kierteen nimellis- $\varnothing$ :lle $d_1$ DIN 374/376	M12
nelikulmalle $K_1$	7 mm
kierrevarren $\varnothing$ :lle $d_2$	9 mm
kierteen nimellis- $\varnothing$ :lle $d_1$ DIN 371	M9

Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	15 mm
kiinnityspituudelle $l_1$	31 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale