

Garant**Itsekiristyvä poraistukka timanttipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla, Tyyppi: 130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	341050 130
GTIN	4045197191564
Tuoteluokka	31K

Kuvaus**Malli:****Timanttipinnoitetuilla kiristysleuoilla, itsekiristyvä.****Käyttö:**

Soveltuu erityisesti **täyskovametalliporien** (ryhmä 12) sekä **kovalla varrella varustettujen porakoneiden** kiinnittämiseen. Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

Standardi:**DIN 238****Huomautus:**

Tähän käytettävä irtovarren nro 342600 tarkkuusmallia.

Tekninen kuvaus

suurin poraistukkakartion Ø	15,733 mm
Pituus suljettu	103 mm
Poraistukkakartio	B 16
Tyyppi	130
Kiinnitysalue	1 - 13 mm
Poranpään pituus avattu	91 mm
Ulko-Ø	50 mm

Tuotetyyppi

Poraistukka, avaimeton