

**Garant****Itsekiristyvä poraistukka timanttipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla, Tyyppi: 130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	341050 130
GTIN	4045197191564
Tuoteluokka	31K

**Kuvaus****Malli:****Timanttipinnoitetuilla kiristysleuoilla, itsekiristyvä.****Käyttö:**

Soveltuu erityisesti **täyskovametalliporien** (ryhmä 12) sekä **kovalla varrella varustettujen porakoneiden** kiinnittämiseen. Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

**Standardi:****DIN 238****Huomautus:**

Tähän käytettävä irtovarren nro 342600 tarkkuusmallia.

Kiinnitysalue: 1 - 13 mm

Ulko-Ø: 50 mm

Poranpään pituus avattu: 91 mm

Pituus suljettu: 103 mm

Poraistukkakartio: B 16

suurin poraistukkakartion Ø: 15,733 mm

**Tekninen kuvaus**

suurin poraistukkakartion Ø	15,733 mm
Pituus suljettu	103 mm
Poraistukkakartio	B 16

tyyppi	130
Kiinnitysalue	1 - 13 mm
Poranpään pituus avattu	91 mm
Ulko-Ø	50 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton