

**3M****Kaksipuolinen teippi, Leveys×pituus(mm×m): 50X25**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	083628 50X25
GTIN	8000280457008
Tuoteluokka	08M

### Kuvaus

**Malli:**

Kaksipuolisessa **3M™ 9191** -teipissä on **puristusherkkä** synteettinen kumiliima, sillä on korkea liimausteho ja se tarttuu välittömästi.

**Huomautus:**

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

### Tekninen kuvaus

Väri	kellertävä
Leveys	50 mm
Pituus	25 m
Valmistajamerkintä	9191
Suojuksen materiaali	Silikonisoitu paperi
Liimamassa	Synteettinen kumi
Teippityyppi	Kaksi-puolinen

Lineri olemassa	ei
Erityisominaisuus	käsinkatkaistava
Varaston ilmankosteus	40 - 65 %
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Paksuus	0,26 mm
Käyttö	Asentaminen
Käyttö	Kokolattiamaton asentaminen
Säilytyslämpötila	16 - 25 °C
lämmönkestävyys enintään	-30 - 75 °C
Rungon materiaali	Tekstiili
Liimausvoima teräksessä	0,95 N/mm
Vetolujuus	2,6 N/mm
Venymiskyky	9 %
Tuotetyyppi	Teippi