

SWISS TOOLS

SisäSORVAUSPIDIN VASEN, PSC, VARREN Ø / TERÄNKOKO: 63/15-180MM**Tilaustiedot**

Tilausnumero	320406 63/15-180
GTIN	2050001715180
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Akselin kärkietäisyys f	27 mm
Ulkonema A-mitta	180 mm
Varaosa	P05
Alkureiän vähimmäis-Ø D ₁ min	50 mm
Terän koko	15
Varren Ø	63 mm
Hyötypituus L _N	158 mm
Sovitin	PSC
Käyttötapa	Vasen
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	107,5 astetta

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN