

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Itsekiristyvä teho-poraistukka, Tyyppi: 160/18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	341000 160/18
GTIN	4045197308368
Tuoteluokka	33A

**Kuvaus****Malli:**

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristyvä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

**Käyttö:**

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

**Standardi:****DIN 238****Tekninen kuvaus**

Poranpään pituus avattu	95,5 mm
Pituus suljettu	109 mm
tyyppi	160/18
suurin poraistukkakartion Ø	17,431 mm
Kiinnitysalue	3 - 16 mm
Poraistukkakartio	B 18 lyhennetty
Ulko-Ø	56 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

