



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 4L



Tilaustiedot

Tilausnumero	338450 4L
GTIN	4045197603500
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Jatkokappale K_2	5,5 mm
nelikulmalle K_1	4,9 mm
Jatkokappale L_2	70 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376	M8
kierrevarren Ø:lle d_2	6 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 371	M4,5 – M6
kiinnityspituudelle l_1	26 mm
Jatkokappale L_3	230 mm

Jatkokappaleen Ø D ₃	7 mm
Jatkokappaleen Ø D ₄	12,1 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale