

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Itsekiristytävä teho-poraistukka, Tyyppi: 15****Tilaustiedot**

Tilausnumero	341000 15
GTIN	4045197308252
Tuoteluokka	33A

**Kuvaus****Malli:**

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristytävä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat. Noniuksella pienten porien esiasetukseen ja hienoporausapuun nro 341200.

**Käyttö:**

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

**Standardi:****DIN 238****Tekninen kuvaus**

Kiinnitysalue	0,2 - 1,5 mm
Pituus suljettu	37 mm
tyyppi	15
Poranpään pituus avattu	35 mm
Poraistukkakartio	B 6
suurin poraistukkakartion Ø	6,35 mm
Ulko-Ø	19 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

