

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Itsekiristytävä teho-poraistukka, Tyyppi: 30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	341000 30
GTIN	4045197308269
Tuoteluokka	33A

**Kuvaus****Malli:**

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristytävä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

**Käyttö:**

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

**Standardi:****DIN 238****Tekninen kuvaus**

tyyppi	30
Poranpään pituus avattu	44 mm
Poraistukkakartio	B 10
suurin poraistukkakartion Ø	10,094 mm
Kiinnitysalue	0,2 - 3 mm
Pituus suljettu	47,5 mm
Ulko-Ø	24 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

