



## Kierretapin jatkokappale, Tyyppi: 12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338400 12
GTIN	4045197422989
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	22 mm
Jatkokappale $L_2$	90 mm
Jatkokappale $K_2$	12 mm
nelikulmalle $K_1$	12 mm
kierrevarren $\varnothing$ :lle $d_2$	16 mm
kiinnityspituudelle $l_1$	41 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	16 mm
kierteen nimellis- $\varnothing$ :lle $d_1$ DIN 374/376	M20
Jatkokappale $L_3$	200 mm

Tuotetyyppi

Jatkokappale