

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Itsekiristyvä teho-poraistukka, Tyyppi: 65/10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	341000 65/10
GTIN	4045197308290
Tuoteluokka	33A

Kuvaus**Malli:**

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristyvä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

Käyttö:

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

Standardi:**DIN 238****Tekninen kuvaus**

tyyppi	65/10
Poraistukkakartio	B 10
Pituus suljettu	68 mm
Poranpään pituus avattu	61,5 mm
suurin poraistukkakartion Ø	10,094 mm
Kiinnitysalue	0,5 - 6,5 mm
Ulko-Ø	34 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

