



Itsekiristyvä teho-poraistukka Spiro, Tyyppi: 100/12



Tilaustiedot

Tilausnumero	341010 100/12
GTIN	4019208009407
Tuoteluokka	39R

Kuvaus

Malli:

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristyvä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

Käyttö:

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

Standardi:

DIN 238

Tekninen kuvaus

Poranpään pituus avattu	80 mm
Kiinnitysalue	0,5 - 10 mm
Poraistukkakartio	B 12
Pituus suljettu	91,5 mm
suurin poraistukkakartion Ø	12,056 mm
tyyppi	100/12
Ulko-Ø	43 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

