



## Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338450 6
GTIN	4045197603548
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

nelikulmalle $K_1$	6,2 mm
Jatkokappale $K_2$	6,2 mm
kiinnityspituudelle $l_1$	30 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	13 mm
kierteen nimellis- $\varnothing$ :lle $d_1$ DIN 371	M8
kierrevarren $\varnothing$ :lle $d_2$	8 mm
kierteen nimellis- $\varnothing$ :lle $d_1$ DIN 374/376	M11
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	8 mm

Jatkokappale L <sub>2</sub>	60 mm
Jatkokappale L <sub>3</sub>	130 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale