



Itsekiristyvä teho-poraistukka Spiro, Tyyppi: 100/16



Tilaustiedot

Tilausnumero	341010 100/16
GTIN	4019208196534
Tuoteluokka	39R

Kuvaus

Malli:

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristyvä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

Käyttö:

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

Standardi:

DIN 238

Tekninen kuvaus

Poraistukkakartio	B 16
Pituus suljettu	91,5 mm
Poranpään pituus avattu	80 mm
tyyppi	100/16
Kiinnitysalue	0,5 - 10 mm
suurin poraistukkakartion Ø	15,733 mm
Ulko-Ø	43 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

