

HOLEX**Voimakäyttöinen istukka, BT 40, Ø D1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302865 32
GTIN	4045197549082
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

- Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
- Suojattu korroosionestopinnoitteella.
- Pöly- ja vesitiivis.
- Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
- Joustava kiinnitysalue kiristysholkeilla.
- Kiinnitysvoima jopa 1000 Nm

Kuvateksti:

Sisäiset aksiaalisyvennykset estävät tehokkaasti työkalun luiskahtamisen läpi.

Hyvä säteittäisjäykkyys toistotarkan kiristyksen ansiosta tasovastinpintaan estää sivupoikkeaman ja varmistaa suuren työstötarkkuuden sekä työkalun pitkäikäisyyden.

T-urat keräävät öljyä ja rasvaa ja varmistavat vääntömomentin tarkan välittymisen.

Taatusti pehmeä kiinnitysmuttereiden kierto.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Haka-avain nro 628400.

Kiinnityspultit nro 308760 – 308795.

Kiristysholkit nro 309566 – 309570.

Tekninen kuvaus

sopiva haka-avain nro 628400

68/75

Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Ulkonema A-mitta	105 mm
Kiristysholkin ulko-Ø D	66 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen istukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309576 14
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309576 6
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Haka-avainjossa nokka Mutterin ulko-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 20 mm	309576 20
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 25 mm	309576 25
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309576 16
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309576 8
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309576 10
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309576 12
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40