



## Itsekiristyvä teho-poraistukka Spiro, Tyyppi: 130



### Tilaustiedot

Tilausnumero	341010 130
GTIN	4019208009421
Tuoteluokka	39R

### Kuvaus

#### Malli:

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristyvä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

#### Käyttö:

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

#### Standardi:

**DIN 238**

### Tekninen kuvaus

Pituus suljettu	103 mm
Poranpään pituus avattu	90,5 mm
tyyppi	130
Kiinnitysalue	1 - 13 mm
Poraistukkakartio	B 16
suurin poraistukkakartion Ø	15,733 mm
Ulko-Ø	50 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

