

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Itsekiristävä teho-poraistukka, Tyyppi: 100/12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	341000 100/12
GTIN	4045197308320
Tuoteluokka	33A

Kuvaus**Malli:**

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristävä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

Käyttö:

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

Standardi:**DIN 238****Tekninen kuvaus**

suurin poraistukkakartion Ø	12,056 mm
Poraistukkakartio	B 12
Kiinnitysalue	0,5 - 10 mm
Poranpään pituus avattu	80 mm
tyyppi	100/12
Pituus suljettu	91,5 mm
Ulko-Ø	43 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

