


**ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, BT 50 lyhyt, ER-kiristysholkeille: 16 ER****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302820 16
GTIN	4250122615385
Tuoteluokka	36E

**Kuvaus****Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio.

Kaikki varret sinistetty. Tasapainotusluokka G6,3 / 20 000 min<sup>-1</sup>.

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin **DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää ER-kiristysmutterin.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysholkit nro 308881 – 309434, ER-kiristysavain nro 309680 – 309720.

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Huomautus:**

Sopiva kiristysmutteri nro 309580 tai 309610.

Lastuamisstrategia: HSC

Kiinnitysalue: 0,5 - 10 mm

Ulkonema A-mitta: 70 mm

Ulko-Ø D: 28 mm

ER-varakiinnitysmutteri: 16

ER-kiristysavain: 16

**Tekninen kuvaus**

ER-varakiinnitysmutteri	16
Ulkonema A-mitta	70 mm

Kiinnitysalue	0,5 - 10 mm
ER-kiristysholkeille	16
ER-kiristysavain	16
Ulko-Ø D	28 mm
Sovitin	BT 50 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC

## Tarvikkeet

HP-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309371 4
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308906 9
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 50 SK	308812 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308901 1
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308906 8
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309425 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308901 2
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308906 3
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 50 SK	308810 50
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308906 7
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309425 3,5

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308920 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308901 10
HP-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309370 9
ER-kiristysholkkisarja, 10 osaa, 1–10 mm sis. tiivisteiden ja suuttimet	309165
HP-kiristysholkkisarja tiivistetty (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
HP-kiristysholkki sis. tiivisteiden Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309371 7
HP-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309370 8
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
ER-kiristysholkki sis. tiivisteiden ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308922 4
ER-kiristysholkkisarja, 10 osaa, 1–10 mm	309160
HP-kiristysholkki sis. tiivisteiden Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309371 5
HP-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309370 7
ER-kiristysholkki sis. tiivisteiden ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308922 10
HP-kiristysholkki sis. tiivisteiden ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309372 6
HP-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	309370 2
HP-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309370 6
ER-kiristysholkki sis. tiivisteiden Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308921 9
HP-kiristysholkki sis. tiivisteiden Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309371 3
HP-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309370 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308920 10
ER-kiristysholkki sis. tiivisteiden Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308906 10
Kiristysavain Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 50 SK	308830 50
HP-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	309370 1
ER-kiristysholkki sis. tiivisteiden Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308906 6
HP-kiristysholkki sis. tiivisteiden ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309372 8

ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308921 3
HP-kiristysholkkisarja (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308921 4
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-kiristysholkkisarja, 10 osaa, 1–10 mm	309012
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308920 1
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
ER-kiristysholkkisarja, 10 osaa, 1–10 mm sis. tiivisteen	309164
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308920 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308901 5
ER-kiristysavain 1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 16	309700 16
HP-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309371 10
HP-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309371 9
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308922 7
HP-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309371 6
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308921 6
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 16	309680 16
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308901 6
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308921 10
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308921 8
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308901 9
HP-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309372 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308901 7
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
HP-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309370 3

ER-kiristysavain 1/2 tuumaa, avainkoko 25 ER-kiristysholkkistukalle 16	309720 16
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308901 4
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308921 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308920 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308920 2
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308906 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308920 4
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308922 9
HP-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309371 8
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308921 7
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308906 5
HP-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309370 10
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308922 6
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308922 8
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308920 6
HP-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309370 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308920 8
Kiristysavain Kiinnityspultti DIN 69872 Sopii ISO-varteen 50 SK	308820 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308920 9
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308922 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308901 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308901 8
ER-kiristysholkkisarja, 6 osaa, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm sis. tiivisteen	309014

ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d  
5 mm

308922 5

Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50

308785 50