

**HOLEX****Voimakäyttöinen istukka, BT 50, Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302870 20
GTIN	4045197554611
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

- **Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.**
- **Suojattu korroosionestopinnoitteella.**
- **Pöly- ja vesitiivis.**
- **Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.**
- **Joustava kiinnitysalue kiristysholkeilla.**
- **Kiinnitysvoima jopa 1000 Nm**

**Kuvateksti:**

Sisäiset aksiaalisyvennykset estävät tehokkaasti työkalun luiskahtamisen läpi.

Hyvä säteittäisjäykkyys toistotarkan kiristyksen ansiosta tasovastinpintaan estää sivupoikkeaman ja varmistaa suuren työstötarkkuuden sekä työkalun pitkäikäisyyden.

T-urat keräävät öljyä ja rasvaa ja varmistavat vääntömomentin tarkan välittymisen.

Taatusti pehmeä kiinnitysmuttereiden kierto.

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiristysmutterin.

**Erikoistarvike:**

Haka-avain nro 628400.

Kiinnityspultit nro 308760 – 308795.

Kiristysholkit nro 309566 – 309570.

**Tekninen kuvaus**

sopiva haka-avain nro 628400

52/55

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm
Kiristysholkin ulko-Ø D	52 mm
Sovitin	BT 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen istukka

## Tarvikkeet

Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309566 12
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309566 16
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309566 10
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Haka-avainjossa nokka Mutterin ulko-Ø 52/55 mm	628400 52/55
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309566 6
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309566 8
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50