


**ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, BT 40 lyhyt, ER-kiristysholkkikoolle: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302760 40
GTIN	4250122612308
Tuoteluokka	36E

Kuvaus**Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio.
Kaikki varret sinistetty.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin **DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää ER-kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 - 309745 tai nro 613300.
Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Huomautus:

Sopiva kiristysmutteri nro 309580 tai 309610.

Lastuamisstrategia: HSC

Kiinnitysalue: 3 - 26 mm

Ulkonema A-mitta: 80 mm

Ulko-Ø D: 63 mm

ER-varakiinnitysmutteri: 40

ER-kiristysavain: 40

Tekninen kuvaus

ER-kiristysholkeille	40
Kiinnitysalue	3 - 26 mm

Ulkonema A-mitta	80 mm
ER-varakiinnitysmutteri	40
ER-kiristysavain	40
Ulko-Ø D	63 mm
Sovitin	BT 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 20000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 24 mm	309040 24
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308810 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 25 mm	308990 25
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 13 mm	308990 13
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309040 16
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308990 8
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 25 mm	308992 25
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 11 mm	309040 11
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 15 mm	308990 15
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308990 5

ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309434 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308990 7
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309040 10
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309434 16
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308990 10
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309040 12
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
ER-kiristysholkki sis. tiivisteeseen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308992 10
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 24 mm	308990 24
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 13 mm	309040 13
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 25 mm	309040 25
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309040 9
ER-kiristysholkki sis. tiivisteeseen Nim. kiristys-Ø d 16 mm	308992 16
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 26 mm	308990 26
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 12 mm	308990 12
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309040 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 14 mm	308990 14
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 22 mm	309040 22
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 21 mm	308990 21
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 23 mm	308990 23
ER-kiristysholkki sis. tiivisteeseen Nim. kiristys-Ø d 12 mm	308992 12
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308990 9
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309434 14

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 17 mm	309040 17
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 23 mm	309040 23
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 19 mm	309040 19
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 22 mm	308990 22
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 18 mm	308990 18
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 20 mm	309040 20
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 26 mm	309040 26
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309434 8
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 17 mm	308990 17
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309040 8
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 15 mm	309040 15
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308992 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 11 mm	308990 11
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308992 8
ER-kiristysholkkisarja, 15 osaa, 2–16 mm	309240
ER-kiristysholkkisarja, 23 osaa, 4–26 mm	309320
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309040 14
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309040 4
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309434 12
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 20 mm	308992 20
ER-kiristysholkkisarja, 23 osaa, 4–26 mm	309028
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308990 4
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308812 40
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309434 9

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 19 mm	308990 19
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308990 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309040 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 21 mm	309040 21
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 22 mm	308992 22
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 20 mm	308990 20
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309434 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 16 mm	308990 16
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309040 7
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 14 mm	308992 14
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 18 mm	309040 18
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 18 mm	308992 18
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40