

HOLEX**Kiinnityspultti 90° tiivistetty, reiällä, Sopii ISO-varteen: 50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308795 50
GTIN	4045197532794
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

Kartioartisille työkaluille **DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)**., paitsi koko 30.

Huomautus:

Tiivistetty O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Tekninen kuvaus

L ₁	45 mm
kierre M	M24
Suurin kiristysmomentti	150 Nm
Sopii ISO-varteen	50
Kokonaispituus L	85 mm
Pään Ø D ₁	23 mm
Laipan Ø D	38 mm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 50

Avainkoko	30 mm
Porausominaisuus	reiällä
Kiristyspulttinormi	MAS 403
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308825 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50