

HOLEX**Voimakäyttöinen istukka, BT 50, Ø D1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302870 32
GTIN	4045197549099
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

- **Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.**
- **Suojattu korroosionestopinnoitteella.**
- **Pöly- ja vesitiivis.**
- **Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.**
- **Joustava kiinnitysalue kiristysholkeilla.**
- **Kiinnitysvoima jopa 1000 Nm**

Kuvateksti:

Sisäiset aksiaalisyvennykset estävät tehokkaasti työkalun luiskahtamisen läpi.

Hyvä säteittäisjäykkyys toistotarkan kiristuksen ansiosta tasovastinpintaan estää sivupoikkeaman ja varmistaa suuren työstötarkkuuden sekä työkalun pitkäikäisyyden.

T-urat keräävät öljyä ja rasvaa ja varmistavat vääntömomentin tarkan välittymisen.

Taatusti pehmeä kiinnitysmuttereiden kierto.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Haka-avain nro 628400.

Kiinnityspultit nro 308760 – 308795.

Kiristysholkit nro 309566 – 309570.

Tekninen kuvaus

Kiristysholkin ulko-Ø D	66 mm
-------------------------	-------

sopiva haka-avain nro 628400	68/75
Ulkonema A-mitta	105 mm
Kiinnitys- \varnothing D ₁	32 mm
Sovitin	BT 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen istukka

Tarvikkeet

Haka-avainjossa nokka Mutterin ulko- \varnothing 68/75 mm	628400 68/75
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 25 mm	309570 25
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 18 mm	309570 18
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 8 mm	309570 8
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 10 mm	309570 10
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 16 mm	309570 16
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 12 mm	309570 12
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 20 mm	309570 20
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 6 mm	309570 6