

**Paperipeiteteippisarja, Leveys×pituus(mm×m): 50X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083645 50X50
GTIN	4005801208538
Tuoteluokka	08M

**Kuvaus****Malli:**

**tesakrepp® 4329** on vähäisesti krepattu ohut ja joustava paperinen maalarinteippi, hyvä märkälujuus ja hyvä **maalin ja täyteaineiden kesto**. Lisäksi se sopii myös yleisiin **peite- ja maalaustöihin**, joissa lämpökuormitus on korkeintaan 70 °C.

**Huomautus:**

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjen varastointiohjeita.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	50 mm
Valmistajamerkintä	tesakrepp® 4329
Paksuus	0,13 mm
Väri	kellertävä
Pituus	50 m
Venymiskyky	10 %
Lineri olemassa	ei

Teippien lukumäärä	6
Vetolujuus	0,33 N/mm
Liimamassa	luonnonkumi
lämmönkestävyys enintään	70 °C
Varaston ilmankosteus	50 - 70 %
Säilytyslämpötila	15 - 35 °C
Erytisominaisuus	käsin katkaistava
Erytisominaisuus	pulpperoituva
Erytisominaisuus	kirjoitettava
Rungon materiaali	Paperi
Liimausvoima teräksessä	0,28 N/mm
Käyttö	Peitetyöt
Teippityyppi	Yksisivuinen
Tuotetyyppi	Teippi