



## Erikoisvetopultti S20 × 2, Sopii ISO-varteen: 40



### Tilaustiedot

Tilausnumero	308800 40
GTIN	4045197151094
Tuoteluokka	32Z

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

#### Huomautus:

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.  
Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

### Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	50 Nm
L <sub>1</sub>	25 mm
kierre M	M16
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartoille	SK 40
Sopii ISO-varteen	40
Kokonaispituus L	53 mm
Kierre M <sub>1</sub>	S20 × 2
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

