



## OZ-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, BT 40 A = 70, Kiinnitysalue: 2-16 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302880 2-16
GTIN	
Tuoteluokka	36E

### Kuvaus

#### Malli:

Hiottu ulko- ja sisäkartio.

Kuulalaakeroitu kiristysmutteri – tavallista suurempi pitovoima ja tavallista parempi pyörintä.

#### Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin **DIN 6388 mukaisiin muotojen A ja B kiristysholkkeihin.**

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää OZ-kiristysmutterin.

#### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, OZ-kiristysholkit nro 309540 - 309565, haka-avain nro 628400.

Lastuamisstrategia: HSC

Ulkonema A-mitta: 70 mm

Ulko-Ø D: 43 mm

Varakiinnitysmutteri nro 309670: 2 - 16

sopiva haka-avain nro 628400: 40/42

### Tekninen kuvaus

sopiva haka-avain nro 628400	40/42
Varakiinnitysmutteri nro 309670	2 - 16
Ulkonema A-mitta	70 mm
Kiinnitysalue	2 - 16 mm

Ulko-Ø D	43 mm
Sovitin	BT 40 A = 70
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

## Tarvikkeet

OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309540 6
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Vetopultti Hurco 60°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308804 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309540 9
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309540 8
Haka-avain jossa nokka Mutterin ulko-Ø 40/42 mm	628400 40/42
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309540 16
Kiinnityspultit Mazak, tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40

OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309540 14
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309540 12
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) Sopii ISO-varteen 40 SK	308820 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309540 10
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO- varteen 40 SK	308812 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309540 5
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 11 mm	309540 11
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308780 40
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309540 4
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 13 mm	309540 13
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO- varteen 40	308615 40
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 15 mm	309540 15
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309540 7

Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308830 40
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK	308810 40
Vetopultti Hurco 60°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308803 40
Vetopultti Hurco 90°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308805 40