

HOLEX**Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovite tiivistetty, Sopii ISO-varteen: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308801 40
GTIN	4045197644497
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

Kartioartisille työkaluille **DIN 69871 ja JIS B 6339** (MAS-BT), paitsi koko 30.

Huomautus:

Tiivistetty O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Tekninen kuvaus

Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 40
kierre M	M16
L ₁	32 mm
Sopii ISO-varteen	40
Kokonaispituus L	57,15 mm
Suurin kiristysmomentti	50 Nm
Laipan Ø D	23 mm
Pään Ø D ₁	15 mm

Avainkoko	19 mm
Kiristyspulttinormi	MAS 403
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308825 40