



## Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty, Sopii ISO-varteen: 40



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308802 40     |
| GTIN         | 4045197644602 |
| Tuoteluokka  | 32Z           |

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

#### Käyttö:

Kartioartisille työkaluille **DIN 69871 ja JIS B 6339** (MAS-BT), paitsi koko 30.

#### Huomautus:

**Tiivistetty** O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

### Tekninen kuvaus

|   |          |
|---|----------|
| Kokonaispituus L                        | 57,15 mm |
| Suurin kiristysmomentti                 | 50 Nm    |
| L <sub>1</sub>                          | 32 mm    |
| Pään Ø D <sub>1</sub>                   | 15 mm    |
| kierre M                                | M16      |
| Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 40    |
| Laipan Ø D                              | 23 mm    |
| Sopii ISO-varteen                       | 40       |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Avainkoko           | 19 mm           |
| Kiristyspulttinormi | MAS 403         |
| Tuotetyyppi         | Kiinnityspultit |

## Tarvikkeet

|  |           |
|--|-----------|
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308820 40 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308825 40 |