


3M**Alumiiniteippi, Leveys×pituus(mm×m): 38X50**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083635 38X50
GTIN	2050001661425
Tuoteluokka	08M

Kuvaus

Malli:

Pehmytaluiniteippi soveltuu galvanointiin, heijastaa voimakkaasti kuumuutta ja valoa ja on sään- ja kemikaalinkestävä.

3M™ 431 -teipillä on erinomaiset tiivistysominaisuudet, koska se eristää hyvin kosteuden. Se soveltuu ongelmitta pitkäaikaiseen käyttöön.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	431
Paksuus	0,09 mm
Pituus	50 m
Leveys	38 mm
Väri	hopea
Vetolujuus	3,38 N/mm

Venymiskyky	5 %
lämmönkestävyys enintään	-55 - 155 °C
Rungon materiaali	alumiini
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Säilytyslämpötila	20 °C
Erityisominaisuus	UV-säteilyn kestävä
Erityisominaisuus	kosteudenkestävä
Teippityyppi	Yksisivuinen
Liimamassa	Akrylaatti
Lineri olemassa	ei
Varaston ilmankosteus	50 %
Käyttö	Vaipoitus
Käyttö	Saumaus
Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Eristys
Käyttö	Peittäminen
Liimausvoima teräksessä	0,44 N/mm
Tuotetyyppi	Teippi