

**3M****Eristysnauha, 19 mm×25 m, Väri: BLACK**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	083654 BLACK
GTIN	4054596615373
Tuoteluokka	08M

## Kuvaus

**Malli:**

**3M™ Temflex® 165** on **yleiskäyttöinen, pehmeä PVC-eristysteippi**. Vaikeasti syttyvä. Itseirtoava, kestää hyvin öljyjä ja liuottimia.

**Käyttö:**

Eristämiseen, niputtamiseen, kiinnittämiseen ja väreillä merkitsemiseen.

**Huomautus:**

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

## Tekninen kuvaus

Pituus	25 m
Paksuus	0,15 mm
Valmistajamerkintä	3M® Temflex® 165
Leveys	19 mm
Väri	musta
Säilytyslämpötila	20 - 23 °C

Rungon materiaali	PVC-kalvo
Käyttö	Merkitseminen
Käyttö	Kiinnittäminen
Käyttö	Merkintä
Käyttö	Niputus
Käyttö	Eritys
Vetolujuus	2 N/mm
Liimausvoima teräksessä	0,2 N/mm
Varaston ilmankosteus	50 - 60 %
Venymiskyky	200 %
Lineri olemassa	ei
lämmönkestävyys enintään	90 °C
Teippityyppi	Yksisivuinen
Tuotenimen määrite	19 mm×25 m
Tuotetyyppi	Teippi