

HOLEX**Kiinnityspultti 90° tiivistetty, ilman reikää, Sopii ISO-varteen: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308790 40
GTIN	4045197377876
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

Kartioartisille työkaluille **DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)**., paitsi koko 30.

Huomautus:

Tiivistetty O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	50 Nm
Pään Ø D ₁	15 mm
Sopii ISO-varteen	40
Kokonaispituus L	60 mm
L ₁	35 mm
Laipan Ø D	23 mm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 40
kierre M	M16

Avainkoko	19 mm
Porausominaisuus	ilman reikää
Kiristyspulttinormi	MAS 403
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308825 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308835 40