

**HOLEX****Kiinnityspultti 90° tiivistetty, ilman reikää, Sopii ISO-varteen: 50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308790 50
GTIN	4045197377883
Tuoteluokka	32Z

**Kuvaus****Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

**Käyttö:**

Kartioartisille työkaluille **DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)**., paitsi koko 30.

**Huomautus:**

**Tiivistetty** O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø D <sub>1</sub>	23 mm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 50
L <sub>1</sub>	45 mm
Sopii ISO-varteen	50
Laipan Ø D	38 mm
kierre M	M24
Suurin kiristysmomentti	150 Nm
Kokonaispituus L	85 mm

Avainkoko	30 mm
Porausominaisuus	ilman reikää
Kiristyspulttinormi	MAS 403
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

## Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308825 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50