

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872), sopii jyrkkäkartiokoolle: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	308820 40
GTIN	2050001078056
Tuoteluokka	37D

Kuvaus

Malli:

Yksiosainen kiristysavain.

Etu:

Ei liukumista, kuten tavanomaisilla kiristysavaimilla, siten ei loukaantumisvaaraa!

Käyttö:

Vetopulttien turvalliseen kiristämiseen.

Avainkoko SW: 19 mm

Tekninen kuvaus

Sopii ISO-varteen	40
Avainkoko SW	19 mm
Tuotetyyppi	Kiristysavain