



## Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	320650 2
GTIN	4019208000046
Tuoteluokka	35R

### Kuvaus

#### Malli:

- **Kärkikulma 60°.**
- **Kevyt malli.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Huoltovapaa.**

#### Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morskartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

#### Käyttö:

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.

Rungon Ø D: 32 mm

Hyötypituus B: 62 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 15 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Työkappaleen paino: 200 kg

### Tekninen kuvaus

suurin kärjen Ø 60° A	15 mm
Morsekartio	MK2
Rungon Ø D	32 mm
Hyötypituus B	62 mm

Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Työkappaleen paino	200 kg
Tuotetyyppi	Keskityskärki