



## Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	320675 4
GTIN	5907412202761
Tuoteluokka	36C

### Kuvaus

#### Malli:

- **Kärkikulma 60°.**
- **Kevyt malli, ei vaadi huoltoa.**

#### Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

#### Käyttö:

Käytetään sorveissa rouhintaan ja hienosorvaukseen.

Rungon Ø D: 70 mm

Kokonaispituus L: 204 mm

Hyötypituus B: 101,5 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 32 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Kärjen pituus C: 40 mm

### Tekninen kuvaus

Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
suurin kärjen Ø 60° A	32 mm
Morsekartio	MK4
Enimmäiskierrosluku	3800 min <sup>-1</sup>

Kärjen pituus C	40 mm
Rungon Ø D	70 mm
Työkappaleen paino	800 kg
Hyötypituus B	101,5 mm
Kokonaispituus L	204 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki